



MaxBotix Inc.

**MB7480-111**


Zenbakiaren zenbakia:  
 Fabrikatzaileak / Marka:  
 Produktuaren Deskribapena  
 Fitxak:  
 RoHS egoera  
 Ontziatik aurrera  
 Bidalketa Bidea

MB7480-111  
 MaxBotix Inc.  
 ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR  
 MB7480-111.pdf  
 RoHS betetzea  
 Hong Kong  
 DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

**AURREKONTUEN ESKAERA**

Irudia ordezkari izan daiteke. Ikusi produktuaren zehetasunetarako zehaztapenak.













**MB7480-111ren zehaztapenak**

ZENBAKIAREN ZENBAKIA	MB7480-111
FABRIKATZAILEA	MaxBotix Inc.
DESKRIBAPENA	ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR
LEAD FREE STATUS / ROHS EGOERA	RoHS betetzea
DATUEN FITXA	 MB7480-111.pdf
TENTSIOAREN BALIOA	10 V ~ 32 V
SERIES	4-20HR-MaxSonar-WR
ROHS EGOERA	RoHS Compliant
PACKAGING	Bulk
TENPERATURA OPERATIBOA	-40°C ~ 65°C (TA)
FABRIKATZAILEAREN LEAD TIME ESTANDARRA	2 Weeks
FREQUENCY	42kHz
DESKRIBAPEN ZEHATZA	Ultrasonic Sensor 42kHz
BEAM ANGLE	11°

**Erlazionatutako etiketak**

MaxBotix Inc. MB7480-111	MB7480-111 banatzailea	MB7480-111 hornitzailea
MB7480-111 prezioa	MB7480-111 Irudiak	MB7480-111 irudia
MB7480-111 PDF Fitxa	MB7480-111 Deskargatu Fitxa	MB7480-111 Fitxa-orria
MB7480-111 Stock	Erosi MB7480-111	Erosi MaxBotix Inc. MB7480-111
MaxBotix Inc. MB7480-111	MaxBotix Inc. hornitzailea	MaxBotix Inc. Banatzailea
MaxBotix Inc. MB7480-111		

**Produktu erlazioatuak**

 <p><b>MB7480-110</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7480-100</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MB7480-201</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7480-200</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MB7480-121</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7480-130</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MB7480-131</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7480-101</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MB7469-721</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7480-120</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>
 <p><b>MB7469-731</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>	 <p><b>MB7469-730</b>          fabrikatzaileak: MaxBotix Inc.          deskribapena: ULTRASONIC SENSOR 420HR-MAXSONAR          Stockean: Out stock</p> <p><b>RFQ</b></p>